




Vacuum switch VS4015, Ø6, 50 -kPa

Номер изделия: 0110246



техническая данные

Описание	блок	Значение
Материал	-	CuZn (Au). PA. SS. Steel. Термопластичный полиуретан (TPE-U)
Макс. температура.	°C	85
Мин. температура	°C	-25
Мин. вес	g	6
Индикатор	-	LED indicator
Давление подачи (макс.)	MPa	0.2
Класс безопасности	-	IP40
Напряжение	VDC	24 (12-30)
Функция клапана	-	NO. NC
Гитерезис	kPa	5-9
Макс. диапазон сигналов	-kPa	55
Мин. диапазон сигналов	-kPa	47
Высота	mm	29.75
Длина	mm	16.25
Ширина	mm	16.25
Падение напряжения, макс.	-	0.055
Максимальное напряжение при индуктивной нагрузке	A	0.1
Максимальное напряжение при резистивной нагрузке	A	0.4



Аксессуары

0108141 | Cable M8 3-pin female L=2m