



Artikel-Nr: 0213772

GRZ 20-16 LCT-P8 Greifzange mit langer gerändelter Klemmbacke und PNP-Sensor mit Stecker

- Die Standard-Backen haben ein gerändeltes Muster auf der Backenfläche, um den Anguss / das Teil besser zu greifen.
- Einfachwirkende Federrückstellfunktion
- Vollständig kompatibel mit dem modularen EOAT/Greifersystem von SAS
- Eloxierete Oberfläche
- Anforderung: maximaler Luftdruck 87 psi (6 bar)
- Anforderung: gefilterte trockene Luft

Durchmesser	20 mm
Höhe	13 mm
Höhe	25 mm
Länge	32 mm
Länge	105 mm
Länge	37 mm
Gewinde	G 1/8 in
Breite	25 mm
Breite	32 mm

Kraft	42 N
-------	------

Allgemein

Gewicht	170 g
---------	-------

Maßzeichnungen 

Für diese Aktivität ist ein Login erforderlich.

Bitte [Login](#) oder [Registrieren](#), um alle Vorteile von piab.com nutzen zu können
