


piCOBOT®L

提举更多，
身型更小





到达极限

最大限度地发挥您的协作机器人或小型工业机器人的作用。节省对机器人或协作机器人的投资是投资回报的关键因素。piCOBOT®L 对于提举任何高达 16 公斤的物品来说，允许您发挥您设备的全部能力。

可服务性是保持系统运行和减少停机时间进行维护的关键。此装置的设计易于接触到零部件，例如，在清洁时。因此，真空发生管可以部分抽出，并在需要时清洁真空部分。



“有了最新 piCOBOT®L，除了使用协作机器人之外，我们可以明确希望使用小型机器人支持用户。”

Madeleine Sheikh, Global Product Manager Ejectors, Piab

无论您想抓取什么——透气性好的纸箱或无渗漏的金属片——泵的软硬件可以完全按照您的应用要求配置。因为使用合适的真空流量，piCOBOT®L 在包装和码垛、零件组装或机器送料方面，能够快速移动以提高生产率。

高度灵活性满足您的需求。为您的应用选择抓取装置：Kenos® 海绵抓手：可抓取各种尺寸的零件或物料；Piab 标准抓手：由我们的定制团队为您开发的解决方案；或者您自己开发的抓手——任由您选择！

益处

- ① **功能强大**
为高速应用配备多达 4 个 COAX® SX42 发生管。
- ② **提举更多，身型更小**
由于装置高度仅为 107 毫米，有效载荷为 16 公斤，可以移动更大更重的物品。
- ③ **安全协作**
圆角设计，适合直接人机交互。
- ④ **增加正常运行时间**
最小维护和清洁要求，方便接触相关部件，防尘过滤器。
- ⑤ **甚至可用于恶劣环境**
其泵体坚固，符合 IP 65 标准，便于在粗糙、潮湿或容易喷洒的区域部署。

可选附件

自动换工具装置

允许为不同应用快速自动更换抓手。

扩展坞

保持相关的抓手近距离接触。适配板上的自动解锁/锁定杠杆支持快速轻松更换抓手。

UR 认证版本

自动换工具装置易于操作，是 UR Cap 的一部分，通过示教器。



访问我们的产品页：

go.piab.com/picobot-large