

ベローズカップシリーズ に新サイズを追加

Bベローズサクシオンカップ



新サイズ、更なる機能、追加の フィッティング、およびコンフィ グレータのベローズサクショ ンカップシリーズ全体の更新



PIABはベローズサクションカップの一般ラインを延長して、直径13および26mmを軽量するカップを含めます。更に2種類の新サイズが後に追加され、すでに幅広いアプリケーションに対応するベローズカップシリーズの用途幅を更に広げます。

新サイズのベローズカップの材質は、クロロブレン、水酸化ニトリル (HNBR)、シリコン (2グレード) をご用意しています。標準グレードのシリコン材質は、プラスチックおよび包装業界などで幅広く使用されています。食品グレードのシリコン材質は、アメリカ合衆国 (FDA 21CFR177.2600) および/またはEU (EU 1935/2004)により設定された衛生基準に適合する必要がある場合に使用されます。

PIABはB13-2カップで使用されるための新しいG1/8インチプッシュインフィッティングオプションも提供します。この新しいフィッティングはベローズサクションカップファミリーのB10 およびB15 モデルでも使用可能です。

技術データ

説明	材質	各真空度における吸着面が地面に対して垂直な場合の吊り上げ力(N)			各真空度における吸着面が地面に対して平行な場合の吊り上げ力(N)		
		20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa
B13-2:	クロロブレン、CR	2.2	5.4	7.7	2.4	3.5	5.4
	シリコン、SIL	2.2	5.3	5.9	1.1	1.6	2.6
	シリコン、FDA	2.2	5.4	6.0	1.1	1.7	2.4
	HNBR	2.4	5.5	7.4	2.7	3.5	5.4
B26:	クロロブレン、CR	9.1	19.3	21.8	9.1	15.2	21.8
	シリコン、SIL	8.5	16.0	20.1	8.5	14.2	14.9
	シリコン、FDA	8.3	16.5	19.3	8.7	13.6	16.7
	HNBR	8.8	21.2	24.5	10.4	20.0	21.5

サクシオン
カップの完全な
設定について
は、piab.com にア
クセスしてくださ
い。

S B10-2S50 XXX . 00


サクシオンカップ		
コード	種類	
B	ペローズ	
コード	寸法	グループ
5	Ø 5mm	A
8	Ø 8mm	A
10/-2	Ø 10mm モデル2*	B
13/-2	Ø 13mm モデル2*	B
15	Ø 15mm	B
15/-2	Ø 15mm モデル2*	B
20	Ø 20mm	C
26	Ø 26mm	C
30	Ø 30mm	C
30/-2	Ø 30mm モデル2*	D
40	Ø 40mm	D
50	Ø 50mm	D
50/-2	Ø 50mm モデル2*	D
75	Ø 75mm	E
75/-2	Ø 75mm モデル2*	E
110	Ø 110mm	F
110/-2	Ø 110mm モデル2*	F
150	Ø 150mm	G
コード	材質	
CR	クロロプレン	
S	シリコン、SIL	
SF	シリコンFDA、SIL FDA	
CS	導電性シリコン、CSIL	
HN	水素化ニトリルゴム、HNBR	
NP	ニトリル PVC、NPV	
T	熱弾性ポリウレタン、TPU	
CE	伝導性EPDM	
コード	硬度	
50	50°ショア A	
60	60°ショア A	
75	75°ショア A	
81	81°ショア A	

フィッティング								
コード	種類	A	B	C	D	E	F	G
X	なし	●	●	●	●	●	●	●
G	Gねじ		●	●	●	●	●	●
M	Mネジ	●	●	●				
NS	NPSFネジ				●	●	●	
NT	NPT糸			●	●			
コード	サイズ	A	B	C	D	E	F	G
X	なし	●	●	●	●	●	●	●
M5	M5	●	●	●				
5M5:	5xM5:			●				
18	1/8"		●	●	●	●		
14	1/4"				●			
38	3/8"				●	●	●	
518	5x1/8"				●			
12	1/2"					●	●	●
34	3/4"							●
コード	スタイル	A	B	C	D	E	F	G
X	なし	●	●	●	●	●	●	●
M	おねじ	●	●	●	●			
F	めねじ			●	●	●	●	●
MMM5F	5メートルの女性との男性			●				
MMM5FC	5メートルの女性混合との男性			●				
FC	女性合成				●			

オプション	
コード	説明
00	オプションなし
01	フィルタメッシュ
02	フィルターディスク
50	フィルターメッシュおよびフィルターディスク
52	デュアルフローコントロールバルブ
53	デュアルフローコントロールバルブおよびフィルターディスク
54	デュアルフローコントロールバルブおよびフィルターメッシュ
55	デュアルフローコントロールバルブ、フィルターディスクおよびフィルターメッシュ



26mm未満のカップ向けに、XX-2は高められた設計を意味します。サイズのため、それらのカップはフィルターを装着できません。26mmよりも大きいカップについては、YY-2モデルはカップがフィルターを装着するように設計されていることを意味します。



Piab around the world

BRAZIL – Sao Paulo
+55 11 4492 9050
info-brasil@piab.com

CANADA – Hingham MA (US)
+1 781 337 7309
info-usa@piab.com

CHINA – Shanghai
+86 21 5237 6545
info-china@piab.com

FRANCE – Lagny sur Marne
+33 1 6430 8267
info-france@piab.com

GERMANY – Butzbach
+49 6033 7960-0
info-germany@piab.com

GERMANY – Schmallenberg
Robotic Gripping
+49 (0) 29 72/962 17-11
info-germany@piab.com

MEXICO – Hingham MA (US)
+1 781 337 7309
info-mxca@piab.com

INDIA – Chennai
+91 9444 25 36 48
info-india@piab.com

ITALY – Torino
+39 011 226 36 66
info-italy@piab.com

JAPAN – Tokyo
+81 3 6662 8118
info-japan@piab.com

POLAND – Gdansk
+48 58 785 08 50
info-poland@piab.com

SPAIN – Barcelona
+34 93 6333876
info-spain@piab.com

SINGAPORE
+65 6455 7006
info-singapore@piab.com

SWEDEN – Stockholm (HQ)
+46 8 630 25 00
info-sweden@piab.com

SWEDEN – Molndal
Ergonomic Handling
+46 31 67 01 00
info-sweden@piab.com

UNITED KINGDOM – Loughborough
+44 1509 857 010
info-uk@piab.com

USA – Hingham (MA)
+1 781 337 7309
info-usa@piab.com

USA – Xenia (OH)
Robotic Gripping
+1 888 727 3628
info-usa@piab.com

USA – Charlotte (NC)
Ergonomic Handling
+1 704 527 5052
info-usa@piab.com