


ベローズカップシリーズに 新サイズを追加

B - ベローズサクシオンカップ



新サイズ、新フィッティングを追加。 Bシリーズのサクシオンカップに、 新たな選択肢が加わります。



PIABは既に幅広いサイズで展開されているベローズカップシリーズに、新サイズのカップ径90MMを追加し、ラインナップを拡張します。小サイズ13mmおよび26mmは最近ラインナップに追加されました。近い将来、Piabは更にもう1種類、このベローズカップシリーズに新サイズを追加する予定です。

新サイズのベローズカップの材質は、ニトリル(NBR)、水酸化ニトリル(HNBR)、シリコン(2グレード)をご用意しています。標準グレードのシリコン材質は、プラスチックおよび包装業界などで幅広く使用されています。食品グレードのシリコン材質は、アメリカ合衆国(FDA 21CFR177.2600) および/またはEU (EU 1935/2004)により設定された衛生基準に適合する必要がある場合に使用されます。

技術データ

説明	材質	各真空度における吸着面が地面に対して平行な場合の 吊り上げ力(N)			各真空度における吸着面が地面に対して垂直な場合の 吊り上げ力(N)		
		20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa
B90	Nitrile PVC, NBR	93.5	209.7	310.6	101.8	221.4	280.7
	シリコン、SIL	109.5	205.1	259.7	102.2	170.0	202.7
	シリコン、FDA	103.2	200.8	265.7	113.0	161.0	206.8
	HNBR	111.8	307.9	450.9	116.3	243.9	309.3

piab.com にて
オンライン
コンフィグレータを
利用できます。

S B10-2S50 XXX 00


サクシジョンカップ		
コード	タイプ	
B	ペローズ	
コード	サイズ	グループ
5	Ø 5mm	A
8	Ø 8mm	A
10-2	Ø 10mm モデル2*	B
13-2	Ø 13mm モデル2*	B
15	Ø 15mm	B
15-2	Ø 15mm モデル2*	B
20	Ø 20mm	C
26	Ø 26mm	C
30	Ø 30mm	C
30-2	Ø 30mm モデル2*	D
40	Ø 40mm	D
50	Ø 50mm	D
50-2	Ø 50mm モデル2*	D
75	Ø 75mm	E
75-2	Ø 75mm モデル2*	E
90	Ø 90mm	E
110	Ø 110mm	F
110-2	Ø 110mm モデル2*	F
150	Ø 150mm	G
コード	材質	
CR	クロロブレン	
S	シリコン、SIL	
SF	シリコンFDA、SIL FDA	
CS	導電性シリコン、CSIL	
HN	水酸化ニトリル、HNBR	
NP	ニトリル PVC、NPV	
T	熱可塑性ポリウレタン、TPU	
CE	導電性EPDM	
コード	硬度	
50	50°ショア A	
60	60°ショア A	
75	75°ショア A	
81	81°ショア A	

フィッティング								
コード	タイプ	A	B	C	D	E	F	G
X	なし	●	●	●	●	●	●	●
G	Gネジ		●	●	●	●	●	●
M	Mネジ	●	●	●				
NS	NPSFネジ				●	●	●	
NT	NPTネジ			●	●			
コード	サイズ	A	B	C	D	E	F	G
X	なし	●	●	●	●	●	●	●
M5	M5	●	●	●				
5M5	5xM5			●				
18	1/8"		●	●	●	●		
14	1/4"				●			
38	3/8"				●	●	●	
518	5x1/8"				●			
12	1/2"					●	●	●
34	3/4"							●
コード	スタイル	A	B	C	D	E	F	G
X	なし	●	●	●	●	●	●	●
M	オネジ	●	●	●	●			
F	メネジ			●	●	●	●	●
MMM5F	外ネジがオス、 内ネジがM5メス			●				
MMM-5FC	外ネジがオス、 内ネジがM5メス (PA製)			●				
FC	メネジ (PA製)				●			

オプション	
コード	内容
00	オプションなし
01	フィルターメッシュ
02	ディスクフィルター付き
50	メッシュフィルター、ディスクフィルター付き
52	DFCバルブ付き
53	DFCバルブ、ディスクフィルター付き
54	DFCバルブ、メッシュフィルター付き
55	DFCバルブ、メッシュフィルター、 ディスクフィルター付き



*「XX-2」は改良設計版を意味します。50mm以上のサイズの「XX-2」には、ディスクフィルターが付属します。(基本的に日本ではディスクフィルターを外して販売しています)



Piab around the world

BRAZIL – Sao Paulo
+55 11 4492 9050
info-brasil@piab.com

CANADA – Hingham MA (US)
+1 781 337 7309
info-usa@piab.com

CHINA – Shanghai
+86 21 5237 6545
info-china@piab.com

FRANCE – Lagny sur Marne
+33 1 6430 8267
info-france@piab.com

GERMANY – Butzbach
+49 6033 7960-0
info-germany@piab.com

GERMANY – Schmallenberg
Robotic Gripping
+49 (0) 29 72/962 17-11
info-germany@piab.com

MEXICO – Hingham MA (US)
+1 781 337 7309
info-mxca@piab.com

INDIA – Chennai
+91 9444 25 36 48
info-india@piab.com

ITALY – Torino
+39 011 226 36 66
info-italy@piab.com

JAPAN – Tokyo
+81 3 6662 8118
info-japan@piab.com

POLAND – Gdansk
+48 58 785 08 50
info-poland@piab.com

SPAIN – Barcelona
+34 93 6333876
info-spain@piab.com

SINGAPORE
+65 6455 7006
info-singapore@piab.com

SWEDEN – Stockholm (HQ)
+46 8 630 25 00
info-sweden@piab.com

SWEDEN – Mölndal
Ergonomic Handling
+46 31 67 01 00
info-sweden@piab.com

UNITED KINGDOM – Loughborough
+44 1509 857 010
info-uk@piab.com

USA – Hingham (MA)
+1 781 337 7309
info-usa@piab.com

USA – Xenia (OH)
Robotic Gripping
+1 888 727 3628
info-usa@piab.com

USA – Charlotte (NC)
Ergonomic Handling
+1 704 527 5052
info-usa@piab.com