## Piab amplia ulteriormente la propria gamma di ventose a soffietto

**B - VENTOSE A SOFFIETTO** 



## Più misure, più funzionalità, Attacchi aggiuntivi e tutta la gamma di ventose a soffietto nel configuratore



PIAB SI APPRESTA AD AMPLIARE LA PROPRIA GAMMA DI VENTOSE A SOFFIETTO CON IL DIAMETRO DI 90 MM, INCREMENTANDONE ULTERIORMENTE LA VARIETÀ DI APPLICAZIONI. Recentemente, alla gamma sono state aggiunte due nuove misure, 13 e 26 mm. Tuttavia, Piab prevede già di aggiungere un'altra misura nel prossimo futuro.

LE NUOVE VENTOSE A SOFFIETTO sono disponibili in quattro materiali differenti: gomma nitrilica (NBR), HNBR a prova di segno e due tipi di silicone. Il silicone di tipo standard è destinato in primo luogo alle ventose utilizzate nei settori di plastica e confezionamento, mentre quello alternativo approvato per contatto alimentare è stato sviluppato principalmente per le industrie che devono soddisfare i requisiti rigorosi di igiene previsti negli USA (FDA 21CFR177.2600) e/o nell'UE (1935/2004).

## Dati tecnici

Descrizione	Materiale	Forze di sollevamento verticali rispetto alla superficie, N, a livello di vuoto			Forze di sollevamento parallele alla superficie, N, a livello di vuoto			
B90	Nitrile PVC, NBR	93.5	209.7	310.6	101.8	221.4	280.7	
	Silicone, SIL	109.5	205.1	259.7	102.2	170.0	202.7	
	Silicone, FDA	103.2	200.8	265.7	113.0	161.0	206.8	
	HNBR	111.8	307.9	450.9	116.3	243.9	309.3	

Per la configurazione completa della ventosa, visitate piab.com

S B10-2S50 XXX 00

Codice			
В	Soffietti		
Codice			
5	Ø 5mm	А	
8	Ø 8mm	А	
10-2	Ø 10 mm modello 2*	В	
13-2	Ø 13mm modello 2*	В	
15	Ø 15mm	В	
15-2	Ø 15mm modello 2*	В	
20	Ø 20mm	С	
26	Ø 26mm	С	
30	Ø 30mm	С	
30-2	Ø 30mm modello 2*	D	
40	Ø 40mm	D	
50	Ø 50mm	D	
50-2	Ø 50mm modello 2*	D	
75	Ø 75mm	Е	
75-2	Ø 75mm modello 2*	E	
90	Ø 90 mm	E	
110	Ø 110mm	F	
110-2	Ø 110mm modello 2*	F	
150	Ø 150mm	G	
Codice			
CR	Cloroprene		
S	Silicone, SIL		
SF	Silicone FDA, SIL FDA		
CS	Silicone conduttivo, CSIL		
	Silicone conduttivo, CSI	_	
HN	Nitrile idrogenato, HNB		
HN NP			
	Nitrile idrogenato, HNB	R	
NP	Nitrile idrogenato, HNB Nitrile-PVC, NPV	R	
NP T	Nitrile idrogenato, HNB Nitrile-PVC, NPV Poliuretano termoelasti	R	
NP T CE	Nitrile idrogenato, HNB Nitrile-PVC, NPV Poliuretano termoelasti EPDM conduttiva	R	
NP T CE Codice	Nitrile idrogenato, HNB Nitrile-PVC, NPV Poliuretano termoelasti EPDM conduttiva Durezza	R	
NP T CE Codice 50	Nitrile idrogenato, HNB Nitrile-PVC, NPV Poliuretano termoelasti EPDM conduttiva Durezza 50° Shore A	R	

Attacco								
Codice						Е	F	
Х	Nessuno	•	•	•	•	•	•	•
G	Filettatura G			•	•	•	•	
М	Filettatura M	•						
NS	Filettatura NPSF				•	•	•	
NT	Filettatura NPT			•	•			
Codice						Е	F	
X	Nessuno	•	•		•	•	•	
M5	M5	•	•	•				
5M5	5xM5			•				
18	1/8"			•	•	•		
14	1/4"				•			
38	3/8"				•	•	•	
518	5x1/8"				•			
12	1/2"					•	•	
34	3/4"							•
Codice						Е	F	
Х	Nessuno	•	•	•	•		•	
М	Maschio	•	•	•	•			
F	Femmina			•	•	•		
MMM5F	Maschio con filettatura metrica M5 femmina			•				
MMM5FC	Maschio con filettatu- ra metrica M5 femmina composita			•				
FC	Femmina composita				•			


Opzione				
Codice	Descrizione			
00	Nessuna opzione			
01	Filtro a rete			
02	Filtro a disco			
50	Filtro a rete e filtro a disco			
52	Valvola di controllo del flusso			
53	Valvola di controllo del flusso e filtro a disco			
54	Valvola di controllo del flusso e filtro a rete			
55	Valvola di controllo del flusso, filtro a disco e filtro a rete			







<sup>\*</sup> Per le ventose con diametro inferiore a 26 mm, XX-2 indica il design migliorato. In seguito alle loro dimensioni, queste ventose sono sprovviste di filtro. Per le ventose con diametro superiore a 26 mm, YY-2 indica che la ventosa è progettata per alloggiare un filtro.



## Piab around the world

BRAZIL - Sao Paulo +55 11 4492 9050 info-brasil@piab.com

CANADA - Hingham MA (US) +1 781 337 7309 info-usa@piab.com

CHINA - Shanghai +86 21 5237 6545 info-china@piab.com

FRANCE – Lagny sur Marne +33 1 6430 8267 info-france@piab.com

GERMANY - Butzbach +49 6033 7960-0 info-germany@piab.com GERMANY – Schmallenberg Robotic Gripping +49 (0) 29 72/962 17-11 info-germany@piab.com

MEXICO - Hingham MA (US) +1 781 337 7309 info-mxca@piab.com

INDIA - Chennai +91 9444 25 36 48 info-india@piab.com

ITALY - Torino +39 011 226 36 66 info-italy@piab.com

JAPAN – Tokyo +81 3 6662 8118 info-japan@piab.com POLAND – Gdansk +48 58 785 08 50 info-poland@piab.com

SPAIN - Barcelona +34 93 6333876 info-spain@piab.com

SINGAPORE +65 6455 7006 info-singapore@piab.com

SWEDEN - Stockholm (HQ) +46 8 630 25 00 info-sweden@piab.com

SWEDEN - Mölndal Ergonomic Handling +46 31 67 01 00 info-sweden@piab.com

UNITED KINGDOM - Loughborough +44 1509 857 010 info-uk@piab.com

USA - Hingham (MA) +1 781 337 7309 info-usa@piab.com

USA - Xenia (OH) Robotic Gripping +1 888 727 3628 info-usa@piab.com

USA – Charlotte (NC) Ergonomic Handling +1 704 527 5052 info-usa@piab.com

