

Piab utökar sortimentet av bälgsugkoppar med nya storlekar

B – BÄLGSUGKOPPAR



Fler storlekar, fler funktioner, fler fästen och hela serien med bälgsugkoppar i konfiguratorn



PIAB UTÖKAR sitt allmänna sortiment av bälgsugkoppar med modeller som mäter 13 respektive 26 mm i diameter. Ytterligare två nya koppstorlekar kommer att läggas till senare och komplettera det redan omfattande sortimentet av populära bälgsugkoppar.

DE NYA BÄLGKOPPARNA finns i fyra olika material – Kloropren, avtrycksfritt HNBR och två kvaliteter av silikon. Sugkoppar som ofta används inom plast- och förpackningsindustrin tillverkas av standardsilikon, och sugkoppar för branscher som måste följa hygienstandarder i USA (FDA 21CFR 177.2600) och/eller EU (EU 1935/2004) tillverkas av livsmedelsklassad silikon.

PIAB ERBJUDER NU OCKSÅ det nya G1/8" push-in-fästet som används med B13-2-koppen. Det nya fästet kan också användas på B10- och B15-modellerna i serien med bälgsugkoppar.

Tekniska data

Beskrivning	Material	Lyftkrafter vertikalt mot ytan, N, vid vakuumnivå			Lyftkrafter parallellt med ytan, N, vid vakuumnivå		
		20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa
B13-2	Kloropren, CR	2,2	5,4	7,7	2,4	3,5	5,4
	Silikon, SIL	2,2	5,3	5,9	1,1	1,6	2,6
	Silikon, FDA	2,2	5,4	6,0	1,1	1,7	2,4
	HNBR	2,4	5,5	7,4	2,7	3,5	5,4
B26	Kloropren, CR	9,1	19,3	21,8	9,1	15,2	21,8
	Silikon, SIL	8,5	16,0	20,1	8,5	14,2	14,9
	Silikon, FDA	8,3	16,5	19,3	8,7	13,6	16,7
	HNBR	8,8	21,2	24,5	10,4	20,0	21,5

Fullständig
förteckning över
sugkoppar finns
på piab.com

S · B10-2S50 · XXX · 00


Sugkopp		
Kod	Typ	
B	Bälgar	
Kod	Storlek	Grupp
5	Ø 5 mm	A
8	Ø 8 mm	A
10-2	Ø 10 mm modell 2*	B
13-2	Ø 13 mm modell 2*	B
15	Ø 15 mm	B
15-2	Ø 15 mm modell 2*	B
20	Ø 20 mm	C
26	Ø 26 mm	C
30	Ø 30 mm	C
30-2	Ø 30 mm modell 2*	D
40	Ø 40 mm	D
50	Ø 50 mm	D
50-2	Ø 50 mm modell 2*	D
75	Ø 75 mm	E
75-2	Ø 75 mm modell 2*	E
110	Ø 110 mm	F
110-2	Ø 110 mm modell 2*	F
150	Ø 150 mm	G
Kod	Material	
CR	Kloropren	
S	Silikon, SIL	
SF	Silikon FDA, SIL FDA	
CS	Ledande silikon, CSIL	
HN	Hydrerat nitrilgummi, HNBR	
NP	Nitril-PVC, NPV	
T	Termoelastiskt polyuretan, TPU	
CE	Ledande EPDM	
Kod	Hårdhet	
50	50 °Shore A	
60	60 °Shore A	
75	75 °Shore A	
81	81 °Shore A	

Koppling								
Kod	Typ	A	B	C	D	E	F	G
X	Ingen	•	•	•	•	•	•	•
G	G-gänga		•	•	•	•	•	•
M	M-gänga	•	•	•				
NS	NPSF-gänga				•	•	•	
NT	NPT-gänga			•	•			
Kod	Storlek	A	B	C	D	E	F	G
X	Ingen	•	•	•	•	•	•	•
M5	M5	•	•	•				
5M5	5xM5			•				
18	1/8"		•	•	•	•		
14	1/4"				•			
38	3/8"				•	•	•	
518	5x1/8"				•			
12	1/2"					•	•	•
34	3/4"							•
Kod	Stil	A	B	C	D	E	F	G
X	Ingen	•	•	•	•	•	•	•
M	Hane	•	•	•	•			
F	Hona			•	•	•	•	•
MMM5F	Hane med metrisk M5-hona			•				
MMM5FC	Hane med metrisk M5-komposithona			•				
FC	Hona komposit				•			

Tillval	
Kod	Beskrivning
00	Inget tillval
01	Nätfilter
02	Filterskiva
50	Filternät och filterskiva
52	Dubbel flödesregleringsventil
53	Dubbel flödesregleringsventil och filterskiva
54	Dubbel flödesregleringsventil och filternät
55	Dubbel flödesregleringsventil, filterskiva och filternät



* För koppar mindre än 26 mm står XX-2 för en förbättrad design. På grund av storleken kan dessa koppar inte ha något filter. För koppar större än 26 mm innebär YY-2-modellen att koppen är designad för att ha ett filter.



Piab around the world

BRAZIL – Sao Paulo
+55 11 4492 9050
info-brasil@piab.com

CANADA – Hingham MA (US)
+1 781 337 7309
info-usa@piab.com

CHINA – Shanghai
+86 21 5237 6545
info-china@piab.com

FRANCE – Lagny sur Marne
+33 1 6430 8267
info-france@piab.com

GERMANY – Butzbach
+49 6033 7960-0
info-germany@piab.com

GERMANY – Schmallenberg
Robotic Gripping
+49 (0) 29 72/962 17-11
info-germany@piab.com

MEXICO – Hingham MA (US)
+1 781 337 7309
info-mxca@piab.com

INDIA – Chennai
+91 9444 25 36 48
info-india@piab.com

ITALY – Torino
+39 011 226 36 66
info-italy@piab.com

JAPAN – Tokyo
+81 3 6662 8118
info-japan@piab.com

POLAND – Gdansk
+48 58 785 08 50
info-poland@piab.com

SPAIN – Barcelona
+34 93 6333876
info-spain@piab.com

SINGAPORE
+65 6455 7006
info-singapore@piab.com

SWEDEN – Stockholm (HQ)
+46 8 630 25 00
info-sweden@piab.com

SWEDEN – Mölndal
Ergonomic Handling
+46 31 67 01 00
info-sweden@piab.com

UNITED KINGDOM – Loughborough
+44 1509 857 010
info-uk@piab.com

USA – Hingham (MA)
+1 781 337 7309
info-usa@piab.com

USA – Xenia (OH)
Robotic Gripping
+1 888 727 3628
info-usa@piab.com

USA – Charlotte (NC)
Ergonomic Handling
+1 704 527 5052
info-usa@piab.com