


Piab utökar sortimentet av bälgsugkoppar med nya storlekar

B – BÄLGSUGKOPPAR



Fler storlekar, fler funktioner, fler fästen och hela serien med bälgsugkoppar i konfiguratorn



PIAB UTVIDGAR SITT SORTIMENT AV BÄLGSUGKOPPAR MED 90 MM-KOPPAR OCH UTÖKAR DÄRMED DE REDAN OMFATTANDE TILLÄMPNINGSMÖJLIGHETERNA.

Sortimentet kompletterades nyligen med två mindre koppstorlekar, 13 och 26 mm. Inom kort planerar Piab att lägga till ytterligare en storlek, B65, till sin populära serie med bälgsugkoppar.

DE NYA BÄLGGKOPPARNA finns i fyra olika material – nitrilgummi (NBR), avtrycksfritt HNBR och två kvaliteter av silikon. Sugkoppar som ofta används inom plast- och förpackningsindustrin tillverkas av standardsilikon, och sugkoppar för branscher som måste följa hygienstandarder i USA (FDA 21CFR 177.2600) och/eller EU (EU 1935/2004) tillverkas av livsmedelsklassad silikon.

Tekniska data

| Beskrivning | Material | Lyftkrafter vertikalt mot ytan, N, vid vakuumnivå | | | Lyftkrafter parallellt med ytan, N, vid vakuumnivå | | |
|-------------|------------------|---|---------|---------|--|---------|---------|
| | | 20 -kPa | 60 -kPa | 90 -kPa | 20 -kPa | 60 -kPa | 90 -kPa |
| B90 | Nitrile PVC, NBR | 93.5 | 209.7 | 310.6 | 101.8 | 221.4 | 280.7 |
| | Silikon, SIL | 109.5 | 205.1 | 259.7 | 102.2 | 170.0 | 202.7 |
| | Silikon, FDA | 103.2 | 200.8 | 265.7 | 113.0 | 161.0 | 206.8 |
| | HNBR | 111.8 | 307.9 | 450.9 | 116.3 | 243.9 | 309.3 |

Fullständig
förteckning över
sugkoppar finns
på piab.com

S · B10-2S50 · XXX · 00


| Sugkopp | | |
|---------|--------------------------------|-------|
| Kod | Typ | |
| B | Bälgar | |
| Kod | Storlek | Grupp |
| 5 | Ø 5 mm | A |
| 8 | Ø 8 mm | A |
| 10-2 | Ø 10 mm modell 2* | B |
| 13-2 | Ø 13 mm modell 2* | B |
| 15 | Ø 15 mm | B |
| 15-2 | Ø 15 mm modell 2* | B |
| 20 | Ø 20 mm | C |
| 26 | Ø 26 mm | C |
| 30 | Ø 30 mm | C |
| 30-2 | Ø 30 mm modell 2* | D |
| 40 | Ø 40 mm | D |
| 50 | Ø 50 mm | D |
| 50-2 | Ø 50 mm modell 2* | D |
| 75 | Ø 75 mm | E |
| 75-2 | Ø 75 mm modell 2* | E |
| 90 | Ø 90 mm | E |
| 110 | Ø 110 mm | F |
| 110-2 | Ø 110 mm modell 2* | F |
| 150 | Ø 150 mm | G |
| Kod | Material | |
| CR | Kloropren | |
| S | Silikon, SIL | |
| SF | Silikon FDA, SIL FDA | |
| CS | Ledande silikon, CSIL | |
| HN | Hydrerat nitrilgummi, HNBR | |
| NP | Nitril-PVC, NPV | |
| T | Termoelastiskt polyuretan, TPU | |
| CE | Ledande EPDM | |
| Kod | Hårdhet | |
| 50 | 50 °Shore A | |
| 60 | 60 °Shore A | |
| 75 | 75 °Shore A | |
| 81 | 81 °Shore A | |

| Koppling | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Typ | A | B | C | D | E | F | G |
| X | Ingen | • | • | • | • | • | • | • |
| G | G-gänga | | • | • | • | • | • | • |
| M | M-gänga | • | • | • | | | | |
| NS | NPSF-gänga | | | | • | • | • | |
| NT | NPT-gänga | | | | • | • | | |
| Kod | Storlek | A | B | C | D | E | F | G |
| X | Ingen | • | • | • | • | • | • | • |
| M5 | M5 | • | • | • | | | | |
| 5M5 | 5xM5 | | | • | | | | |
| 18 | 1/8" | | • | • | • | • | | |
| 14 | 1/4" | | | | • | | | |
| 38 | 3/8" | | | | • | • | • | |
| 518 | 5x1/8" | | | | • | | | |
| 12 | 1/2" | | | | | • | • | • |
| 34 | 3/4" | | | | | | | • |
| Kod | Stil | A | B | C | D | E | F | G |
| X | Ingen | • | • | • | • | • | • | • |
| M | Hane | • | • | • | • | | | |
| F | Hona | | | • | • | • | • | • |
| MMM5F | Hane med metrisk M5-hona | | | • | | | | |
| MMM5FC | Hane med metrisk M5-komposithona | | | • | | | | |
| FC | Hona komposit | | | | • | | | |

| Tillval | |
|---------|--|
| Kod | Beskrivning |
| 00 | Inget tillval |
| 01 | Nätfilter |
| 02 | Filterskiva |
| 50 | Filternät och filterskiva |
| 52 | Dubbel flödesregleringsventil |
| 53 | Dubbel flödesregleringsventil och filterskiva |
| 54 | Dubbel flödesregleringsventil och filternät |
| 55 | Dubbel flödesregleringsventil, filterskiva och filternät |



* För koppar mindre än 26 mm står XX-2 för en förbättrad design. På grund av storleken kan dessa koppar inte ha något filter. För koppar större än 26 mm innebär YY-2-modellen att koppen är designad för att ha ett filter.



Piab around the world

BRAZIL – Sao Paulo
+55 11 4492 9050
info-brasil@piab.com

CANADA – Hingham MA (US)
+1 781 337 7309
info-usa@piab.com

CHINA – Shanghai
+86 21 5237 6545
info-china@piab.com

FRANCE – Lagny sur Marne
+33 1 6430 8267
info-france@piab.com

GERMANY – Butzbach
+49 6033 7960-0
info-germany@piab.com

GERMANY – Schmallenberg
Robotic Gripping
+49 (0) 29 72/962 17-11
info-germany@piab.com

MEXICO – Hingham MA (US)
+1 781 337 7309
info-mxca@piab.com

INDIA – Chennai
+91 9444 25 36 48
info-india@piab.com

ITALY – Torino
+39 011 226 36 66
info-italy@piab.com

JAPAN – Tokyo
+81 3 6662 8118
info-japan@piab.com

POLAND – Gdansk
+48 58 785 08 50
info-poland@piab.com

SPAIN – Barcelona
+34 93 6333876
info-spain@piab.com

SINGAPORE
+65 6455 7006
info-singapore@piab.com

SWEDEN – Stockholm (HQ)
+46 8 630 25 00
info-sweden@piab.com

SWEDEN – Molndal
Ergonomic Handling
+46 31 67 01 00
info-sweden@piab.com

**UNITED KINGDOM
– Loughborough**
+44 1509 857 010
info-uk@piab.com

USA – Hingham (MA)
+1 781 337 7309
info-usa@piab.com

USA – Xenia (OH)
Robotic Gripping
+1 888 727 3628
info-usa@piab.com

USA – Charlotte (NC)
Ergonomic Handling
+1 704 527 5052
info-usa@piab.com