



产品编号: 0213772

GRZ 20-16 LCT-P8浇口/零件钳，带有长滚花图案钳口和带插头的PNP传感器

- 标准型钳口在钳口面上带有滚花图案，以实现浇口/部件的更佳握持。
- 单动弹簧复位功能。
- 完全兼容SAS的模块化机械臂终端工具/夹具系统。
- 阳极氧化处理。
- 要求 - 最大气压为87 psi (6 bar)。
- 要求 - 过滤过的干燥空气。

直径	20 mm
高度	13 mm
高度	25 mm
长度	32 mm
长度	105 mm
长度	37 mm
螺纹	G 1/8 in
宽度	25 mm
宽度	32 mm

力	42 N
---	------

常规	
最小重量	170 g

尺寸图纸 

本活动需要登录
请[登录](#)或[注册](#)领取piab.com的全部优惠。

